

LINEA

594CUAP125P30-11 RAL7001

EAN 4031582378306
Bestelnummer 00772241



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

| | |
|-------------------|-----------|
| Rolprestaties | ● ● ● ● ● |
| Bewegingsgeluid | ● ● ● ○ ○ |
| Verloop | ● ● ● ● ○ |
| Corrosieweerstand | ● ● ● ● ○ |

KERNKENMERKEN

| | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Productnaam | Linea |
| Type | Zwenkwiel met gecombineerde rem |
| Standaard | EN12530 - Apparaten zwenkwielen |
| Draagvermogen bij 3 km/u | 130 kg |
| Statisch Draagvermogen | 260 kg |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C |
| Totale hoogte | 143 mm |
| Totale breedte | 82 mm |
| Totaal gewicht | 0,985 kg |
| Certificering | Getest en gecontroleerd door TÜV Süd |

WIEL

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Wielkern materiaal | Polyamide |
| Materiaal loopvlak | Polyurethaan, Gespoten |
| Lager | Precisie kogellagers |
| Afdekkapjes | Met afdekkapjes |
| Diameter | 125 mm |
| Breedte Loopvlak | 20 mm |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 92 Shore A |

VORK

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Materiaal | Polyamide |
| Vork Vorm | Dubbele vorkwiel |
| Zwenklager | Precisie kogellagers |
| Kleur | Zilvergrijs (RAL7001) |
| Offset | 40 mm |
| Zwenk radius | 129 mm |
| Uitzwenking | 258 mm |
| Diameter koepel | 52 mm |

BEVESTIGING

| | |
|---------------------------|---------|
| Type bevestiging | Boutgat |
| Diameter boutgat diameter | 11 mm |



Duitse OntwerpersClub



Interzum Award



IF Design Award

LINEA

594CUAP125P30-11 RAL7001

EAN 4031582378306
Bestelnummer 00772241



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

