

AGILA STAINLESS

7470PJO050P40

EAN 4031582350968

Номер замовлення 00036673



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●○○

Шум руху ●●●●●

Атриція ●●●○○

Стійкість до корозії ●●●●●

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Назва продукту | Agila stainless |
| Тип | Поворотний Колісна опора |
| Стандартний | EN12530 — Катори пристроїв |
| Обвантажопідйомність 3 км/год | 40 kg |
| Нержавіюча сталь | ✓ |
| Статичний Вантажопідйомність | 80 kg |
| Діапазон температур (мінімальний) | -20 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 60 °C |
| Загальна висота | 69 mm |
| Загальна ширина | 43 mm |
| Загальна вага | 0,182 kg |

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Матеріал тіла | Поліпропілен |
| Матеріал протектору | Термопластичний каучук |
| Носіння | Підшипник ковзання |
| Колір Колесо | Срібно-сірий (RAL7001) |
| Захист різьби | Без різьби |
| Діаметр | 50 mm |
| Протектор | 19 mm |
| Ширина тіла | 19 mm |
| Твердість Протектор (A) | 87 Прибережна A |

КРОНШТЕЙН

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Матеріал | Нержавіюча сталь, середня |
| Вила Форма | Широка |
| Поворотний вузол | Дві м'ячі перегони |
| Колір | Нержавіюча сталь |
| Офсет (Зсув) | 24 mm |
| Радіус повороту | 49 mm |
| Поворотне з'єднання | 98 mm |
| Діаметр ковпачка | 41 mm |

ВСТАНОВЛЕННЯ

| | |
|---|--------------------|
| Тип налаштування | Квадратний планшет |
| Довжина пластини | 60 mm |
| Ширина тарілки | 60 mm |
| Довжина отвору для планшета (мінімальна) | 38 mm |
| Довжина отвору для планшета (максимальна) | 48 mm |
| Ширина отвору для планшета (мінімальна) | 38 mm |
| Ширина отвору для планшета (максимальна) | 48 mm |
| Діаметр отвору планшета | 6,3 mm |

AGILA STAINLESS

7470PJO050P40

EAN 4031582350968

Номер замовлення 00036673



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

