

NOVATECH

ITB 200X50-Ø30 HL54

EAN 4031582397963

Numărul de comandă 00861404



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

ROATĂ

| | |
|---|-----------------------------|
| Material pentru corp | Aluminiu |
| Material al benzii de rulare | Poliuretan, Turnată |
| Lagăr | Orificiu cu Canal cheie |
| Roată | Galben miere (RAL1005) |
| Protecție pentru filet | Fără protecție pentru filet |
| Diametru | 200 mm |
| Benză de rulare | 50 mm |
| Diametrul găurii Axă | 30 mm |
| Lungime butuc | 54 mm |
| Lățimea corpului | 50 mm |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 92 Pe malul A |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (D) | 42 malul D |

PERFORMANȚĂ

| | |
|-------------------------|-----------|
| Performanța rolei | ● ● ● ● ○ |
| Zgomot de mișcare | ● ● ● ○ ○ |
| Atriție | ● ● ● ● ○ |
| Rezistență la coroziune | ● ● ● ○ ○ |

ATRIBUTELE DE BAZĂ

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Nume produs | Novatech |
| Tip | Roată |
| Standard | EN12532 - Echipament de transport |
| Capacitate de încărcare la 4 km/h | 960 kg |
| Capacitate de încărcare la 6 km/h | 800 kg |
| Capacitate de încărcare statică | 1600 kg |
| Interval de temperatură (minim) | -10 °C |
| Interval de temperatură (maxim) | 60 °C |
| Greutate totală | 1,201 kg |

NOVATECH

ITB 200X50-Ø30 HL54

EAN 4031582397963

Numărul de comandă 00861404



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

