

LINEA SAFETY

594DUAP100S70-M12x25

EAN 4031582412116



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



CHAPE

Déport	32 mm
Rayon d'encombrement	90 mm
Diamètre d'encombrement	180 mm
Diamètre du dôme	52 mm
Diamètre du filetage	0 mm

ROUE

Diamètre	100 mm
Largeur du bandage	20 mm

RACCORD

Diamètre de la tige	12 mm
Longueur de la tige	25 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ●
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Linea safety
Capacité de charge à 3 km/h	120 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	240 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Hauteur	129 mm
Largeur totale	83 mm
Poids	0.74 kg

