产品信息

DURATECH

TOP 065x32-Ø12 HL32

EAN 4031582332315



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●●●
运动噪音	●●○○○
损耗	●●●●●
耐腐蚀性	●●●○○

核心属性

产品名称	Duratech
外壳类型	轮子
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	290 kg
6 公里/小时的载重	240 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	480 kg
温度范围（最低）	-40 °C
最高温度范围	80 °C
总重量	0.17 kg

轮子

轮体材料	聚酰胺，重
胎面材料	与轮子体相同
轴承	精密滚珠轴承
轮子颜色	天然白色
侧盖	无螺纹护罩
直径	65 mm
胎面宽度	32 mm
轴孔直径	12 mm
中心长度	32 mm
轮体宽度	32 mm
胎面硬度 （D）	75 岸 D
轴承类型	6201

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH

TOP 065x32-Ø12 HL32

EAN 4031582332315

订单号 00829018

产品图纸




© Copyright 2026 TENTE International GmbH

DURATECH

TOP 065x32-Ø12 HL32

EAN 4031582332315

订单号 00829016



© Copyright 2026 TENTE International GmbH