

## LINEA CLINIC

5946UAC150R36-32S30 D 9002 4xM6 W OH175

EAN 4031582360011



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Gördülési ellenállás teljesítménye | ● ● ● ● ● |
| Mozgás zajkibocsátása              | ● ● ● ● ○ |
| Kopás                              | ● ● ● ● ○ |
| Korrozióálló képesség              | ● ● ● ○ ○ |

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Termék neve                       | Linea clinic                          |
| Ház típusa                        | Központifékes görgő, totálfékkel      |
| Standard                          | EN12531 - Kórházi ágygörgők           |
| Teherbírás 3 km/h-nál             | 150 kg                                |
| Teherbírás 4 km/h-nál             | 150 kg                                |
| Elektromosan vezető               | Nem                                   |
| Rozsdamentes                      | Igen                                  |
| Statikus teherbírás               | 450 kg                                |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -10 °C                                |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 40 °C                                 |
| Összsúly                          | 1,2 kg                                |
| Teljes szélesség                  | 71 mm                                 |
| Tanúsítvány                       | TÜV Süd által tesztelt és ellenőrzött |

## VÁZ

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| A ház anyaga    | Poliamid                |
| Villa alakja    | Ikerkeres villa         |
| Forgócsapágó    | Precíziós golyóscsapágó |
| Szín            | Szürkésfehér (RAL9002)  |
| Ellensúlyoz     | 47,5 mm                 |
| Körbeforgás     | 254 mm                  |
| Kupola átmérője | 45,5 mm                 |

## KERÉK

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Felépítmény anyaga           | Poliamid                              |
| Futófelület anyaga           | Fröccsöntött poliuretán               |
| Csapágó                      | Precíziós golyóscsapágó, rozsdamentes |
| Kerék színe                  | Szürkésfehér (RAL9002)                |
| Szálvédők                    | Futófelület védelemmel                |
| Átmérő                       | 150 mm                                |
| Futófelület szélessége       | 15 mm                                 |
| Test szélessége              | 15 mm                                 |
| A futófelület keménysége (A) | 92 Shore A                            |
| A futófelület keménysége (D) | 42 Shore D                            |

## SZERELVÉNY

|                             |                                                                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Szerelvény típusa           | Csap furattal profilrudakhoz, rövid verzió                                           |
| Csavar átmérője             | 32 mm                                                                                |
| Csavar hossza               | 50 mm                                                                                |
| Csavarmenet pozíciója       | 7 mm                                                                                 |
| Csavar rögzítőfuratok száma | 4                                                                                    |
| Tippek                      | A mosható ágyakat a kórházi ágy gyártójának a felfüggesztési területen tömíteni kell |

Deutscher  
Designer  
ClubInterzum  
Awardproduct  
design  
awardIF Design  
Award

# LINEA CLINIC

5946UAC150R36-32S30 D 9002 4xM6 W OH175


EAN 4031582360011

Rendelési szám 00061203

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Deutscher  
Designer  
Club



Interzum  
Award



IF Design  
Award  
product  
design  
award