

PURETECH

PVR 300X50-Ø20 HL58

EAN 4031582321357

Numer zamówienia 00038262



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	● ● ● ○ ○
Hałas ruchowy	● ● ● ● ○
Odejście	● ● ● ○ ○
Odporność na korozję	● ● ● ○ ○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Puretech
Standardowy	EN12532 — Sprzęt transportowy
Nośność przy 4 km/h	250 kg
Nośność statyczne	500 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-20 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	60 °C
Waga całkowita	2,821 kg

KOŁO

Materiał ciała	Polipropylen
Materiał bieżni	Guma pełna pełny, czarny
Łożysko	Łożysko walcowe
Kolor Koło	Czarny grafitowy (RAL9011)
Ośłony gwintu	Bez osłony gwintu
Średnica	300 mm
Szerokość Bieżnia	50 mm
Średnica otworu Oś	20 mm
Długość piasty	58 mm
Szerokość korpusu	50 mm
Twardość Bieżnia (A)	80 Shore A

PURETECH

PVR 300X50-Ø20 HL58

EAN 4031582321357

Numer zamówienia 00038262



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RYSUNKI TECHNICZNE

