

DURATECH SILENT

UOT 125X40-Ø8,4 HL45

EAN 4031582338058
Bestelnummer 00033628



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

WIEL

Materiaal wielkern	Polyamide
Materiaal loopvlak	Identiek aan Wiel
Lagering	Precisie kogellagersgedempt
Wielkleur	Natuurlijk wit
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	40 mm
Diameter Asgat	8,4 mm
Naaf lengte	45 mm
Breedte wielkern	40 mm
Hardheid van het Loopvlak (D)	75 Shore D

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Slijtage	● ● ● ● ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Duratech silent
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/h	300 kg
Statisch draagvermogen	600 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-30 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totaal gewicht	0,382 kg

DURATECH SILENT

UOT 125X40-Ø8,4 HL45

EAN 4031582338058
Bestelnummer 00033628



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

