

**P11-40X17 / 8**

EAN 4031582320176



Obrázek se může lišit od původního produktu

**VÝKON**

Odolné vůči korozi

**ZÁKLADNÍ ATRIBUTY**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Název produktu   | Příslušenství |
| Typ krytu        | Příslušenství |
| Nosnost 3 km/h   | 40 kg         |
| Statický Nosnost | 80 kg         |
| Celková výška    | 8 mm          |

**MONTÁŽ**

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Typ montáže                    | Přírubový čep s Plát ve tvaru L |
| Délka dlahy                    | 40 mm                           |
| Šířka desky                    | 17 mm                           |
| Délka otvoru dlahy (maximální) | 32 mm                           |
| Šířka otvoru dlahy (maximální) | 32 mm                           |
| Průměr otvoru dlahy            | 4 mm                            |