

# STYLEA

5920UOI075P41-38X38 TFR

EAN 4031582385670



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Продуктивність рулону | ●●●○○ |
| Шум руху              | ●●●○○ |
| Атриація              | ●●●●● |
| Стійкість до корозії  | ●●●●○ |

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Назва продукту                     | Stylea                          |
| Тип                                | Поворотний Колісна опора        |
| Стандартний                        | EN12528 — Меблеві колісні опори |
| Обвантажопідйомність 3 км/год      | 50 kg                           |
| Статичний Вантажопідйомність       | 100 kg                          |
| Діапазон температур (мінімальний)  | -10 °C                          |
| Діапазон температур (максимальний) | 40 °C                           |
| Загальна висота                    | 84 mm                           |
| Загальна ширина                    | 54 mm                           |
| Загальна вага                      | 0,174 kg                        |

## КОЛЕСО

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Матеріал тіла           | Поліамід                               |
| Матеріал протектору     | Ідентичність з корпусом Колесо         |
| Носіння                 | Підшипник ковзання із Розпірка трубкою |
| Вісь                    | Згинання                               |
| Захист різьби           | Без різьби                             |
| Діаметр                 | 75 mm                                  |
| Протектор               | 11 mm                                  |
| Твердість Протектор (D) | 75 Прибережна D                        |

## КРОНШТЕЙН

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Матеріал            | Поліамід                    |
| Вила Форма          | Кронштейн подвійного Колесо |
| Поворотний вузол    | Стрижень, обертання         |
| Радіус повороту     | 62 mm                       |
| Поворотне з'єднання | 124 mm                      |

## ВСТАНОВЛЕННЯ

|   |                    |
|---|--------------------|
| Тип налаштування                          | Квадратний планшет |
| Довжина пластини                          | 38 mm              |
| Ширина тарілки                            | 38 mm              |
| Довжина отвору для планшета (максимальна) | 28 mm              |
| Ширина отвору для планшета (максимальна)  | 28 mm              |
| Діаметр отвору планшета                   | 4,4 mm             |