

ELASTECH

IEP 300X55-Ø20 HL66

EAN 4031582319781

Rendelési szám 00834703



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

KERÉK

Felépítmény anyaga	Alumínium
Futófelület anyaga	Rugalmas gumi, fekete, vulkanizált
Csapág	Precíziós golyóscsapág
Kerék színe	Mélyfekete (hasonló RAL9005)
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	300 mm
Futófelület szélessége	55 mm
Tengely furat átmérője	20 mm
Kerékagy hossza	66 mm
Test szélessége	55 mm
A futófelület keménysége (A)	68 Shore A

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ● ●

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ● ●

Kopás ● ● ● ● ●

Korrozióálló képesség ● ● ● ● ●

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Elastech
Standard	EN12532 - Szállítóeszközök
Teherbírás 4 km/h-nál	600 kg
Teherbírás 6 km/h-nál	480 kg
Statikus teherbírás	1200 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	85 °C
Összsúly	3,892 kg

ELASTECH

IEP 300X55-Ø20 HL66

EAN 4031582319781

Rendelési szám 00834703



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

