

STYLEA

5925UOI035L51-9 LOW

EAN 4031582356762



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ●●●○○

Ruído de movimento ●●●○○

Desgaste ●●●●●

Resistência à corrosão ●●●●○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Nome do produto | Stylea |
| Tipo | Rodízio giratório com travão da roda |
| Padrão | EN12528 - Rodas de mobiliário |
| Capacidade de carga a 3 km/h | 50 kg |
| Capacidade de carga estática | 100 kg |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 60 °C |
| Altura total | 31 mm |
| Largura geral | 52 mm |
| Peso geral | 50 kg |

RODA

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Material do centro da roda | Poliamida |
| Material do piso da roda | Idêntico ao centro da roda |
| Rolamento | Rolamento liso com espaçador |
| Eixo | Rivetado |
| Anti-fios | Sem anti-fios |
| Diâmetro | 35 mm |
| Largura do Piso | 11 mm |

SUPORTE

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Material | Poliamida |
| Em Forma de Garfo | Roda dupla com suporte |
| Rolamento giratório | Com espiga, giratória |
| Offset | 12 mm |
| Raio giratório | 45 mm |
| Interferência giratória | 90 mm |
| Diâmetro do dome | 15,2 mm |

ENCAIXE

| | |
|------------------|--------------------------------|
| Tipo de fixação | Furo passante para encaixe B10 |
| Diâmetro do furo | 9 mm |

STYLEA

5925UOI035L51-9 LOW

EAN 4031582356762



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS

