

MAXTECH

PNP 175x30-Ø8 HL60

EAN 4031582320619



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

КОЛЕСО

Tread hardness	мягкий
Материал корпуса	Полипропилен
Материал протектора	Полиуретан, вспененный
Подшипник	Прецизионный шариковый подшипник
Цвет Колесо	черный
Защита от проводов	С защитой резьбы
Диаметр	175 mm
Ширина Протектор	30 mm
Диаметр отверстия Ось	8 mm
Длина хаба	60 mm
Ширина тела	30 mm
Твердость Протектор (A)	70 Береговая A

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ● ○
Исчезновение	● ● ● ○ ○
Устойчивость к коррозии	● ● ● ○ ○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Maxtech
Тип	Колесо
Стандартный	EN12532 - Транспортировочное оборудование
Грузоподъемность при 4 км/ч	75 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	150 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	60 °C
Общий вес	0,4 kg

