ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

MAXTECH

PNP 175x30-Ø8 HL60

EAN 4031582320619



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ● ○
Исчезновение	● ● ● ○ ○
Устойчивость к коррозии	● ● ● ○ ○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Maxtech
Тип	Колесо
Стандартный	EN12532 - Транспортировочное оборудование
Грузоподъемность при 4 км/ч	75 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	150 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	60 °C
Общий вес	0,4 kg

КОЛЕСО

Tread hardness	мягкий
Материал корпуса	Полипропилен
Материал протектора	Полиуретан, вспененный
Подшипник	Прециссионый шариковый подшипник
Цвет Колесо	черный
Защита от проводов	С защитой резьбы
Диаметр	175 mm
Ширина Протектор	30 mm
Диаметр отверстия Ось	8 mm
Длина хаба	60 mm
Ширина тела	30 mm
Твердость Протектор (A)	70 Береговая A

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


MAXTECH

PNP 175x30-Ø8 HL60

EAN 4031582320619

Номер заказа 00005567

Чертежи изделия



© Copyright 2026 TENTE International GmbH