

## ALPHA

3478PIJ100P62

EAN 4031582335521



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Valivý odpor       | ● ● ● ● ○ |
| Hlučnost           | ● ● ● ● ○ |
| Opotřebení         | ● ● ● ● ○ |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ● ○ |

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Název produktu              | Alpha                        |
| Typ                         | Pevné Kolečko                |
| Norma                       | EN12532 – Přepravní vybavení |
| Nosnost 4 km/h              | 75 kg                        |
| Elektrické vodivé           | Ne                           |
| Nerezové                    | Ne                           |
| Statická Nosnost            | 150 kg                       |
| Rozsah teploty (minimální)  | -20 °C                       |
| Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C                        |
| Celková výška               | 128 mm                       |
| Stavební výška              | 85 mm                        |
| Celková hmotnost            | 0,54 kg                      |

## UCHYCENÍ

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Materiál pouzdra | Ocelový plech, těžký |
| Tvar Vidlice     | Široký               |
| Barva vidlice    | Pasivováno modrou    |

## KOLO

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Materiál středu    | Polyprpylen               |
| Materiál běhounu   | Tvrdá guma, neoznačující  |
| Ložisko            | Valivé ložisko            |
| Osa kola           | Šroub s maticí            |
| Barva Kola         | Grafitově černá (RAL9011) |
| Ochranná krytka    | S ložiskovým pouzdrem     |
| Průměr             | 100 mm                    |
| Šířka Běhoun       | 35 mm                     |
| Šířka středu kola  | 35 mm                     |
| Tvrdost Běhoun (A) | 80 krůček A               |

## MONTÁŽ

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Typ uchycení                    | Obdélníková destička |
| Délka plotny                    | 103 mm               |
| Šířka plotny                    | 85 mm                |
| Délka otvoru plotny (minimální) | 77 mm                |
| Délka otvoru plotny (maximální) | 60 mm                |
| Šířka otvoru plotny (minimální) | 77 mm                |
| Šířka otvoru plotny (maximální) | 80 mm                |
| Průměr otvoru plotny            | 9 mm                 |

# ALPHA

3478PIJ100P62

EAN 4031582335521

Objednáací číslo 00001242  
Výkresy produktu



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

