

MONO

5025PJ050L51-10 CHROME

EAN 4031582364590



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ○ ○
Rumore	● ● ● ○ ○
Attrito	● ● ● ○ ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ● ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Mono
Tipo di alloggiamento	Ruota girevole con freno semplice
Standard	EN12528 - Ruote per arredamento
Portata a 3 km/h	30 kg
Portata statica	60 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Altezza totale	72 mm
Peso complessivo	0,78 kg

RUOTA

Materiale del corpo	Polipropilene
Materiale del battistrada	Gomma termoplastica
Cuscinetto	Cuscinetto piano con distanziale
Parafili	Senza parafili
Diametro	50 mm
Larghezza battistrada	18 mm
Durezza del Battistrada (A)	85 Shore A

SUPPORTO

Materiale	Poilammide
Forma della forcella	Chiuso
Cuscinetto del supporto	Perno, girevole
Disassamento	25 mm
Raggio di piroettamento	71,8 mm
Ingombro di piroettamento	143,6 mm

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Foro cieco per perno B10
Diametro del foro	10 mm

MONO

5025PJI050L51-10 CHROME

EAN 4031582364590



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

