

MONO

5025PJH080S70-10X15 TFR

EAN 4031582385762



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●○○

Usure ●●●○○

Résistance à la corrosion ●●●●○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Nom du produit | Mono |
| Type | Roulette pivotante à blocage de roue |
| Norme | EN12528 - Roulettes d'ameublement |
| Capacité de charge à 3 km/h | 70 kg |
| Capacité de charge statique | 140 kg |
| Plage de température (minimale) | -10 °C |
| Plage de température (maximale) | 40 °C |
| Hauteur | 110 mm |
| Poids | 0,199 kg |

ROUE

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Corps de roue | Polypropylène |
| Bandage | Caoutchouc thermoplastique |
| Roulement | Moyeu lisse |
| Pare-fils | Avec pare-fils |
| Diamètre | 80 mm |
| Largeur du bandage | 24 mm |
| Dureté du bandage (A) | 87 Shore A |

CHAPE

| | |
|-------------------------|----------------|
| Matériau | Polyamide |
| Forme de la chape | Capotée |
| Pivot | Tige pivotante |
| Déport | 34 mm |
| Rayon d'encombrement | 74 mm |
| Diamètre d'encombrement | 148 mm |
| Diamètre du filetage | 0 mm |

FIXATION

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| Type de fixation | Tige filetée à collet hexagonal |
| Diamètre de la tige | 10 mm |
| Longueur de la tige | 15 mm |

MONO

5025PJH080S70-10X15 TFR

EAN 4031582385762



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

