产品信息

PURETECH

DIK 100x32-Ø8,1

EAN 4031582070156



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●○○
损耗	●●●○○
耐腐蚀性	●●●○○

核心属性

产品名称	Puretech
外壳类型	轮子
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	80 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	160 kg
温度范围（最低）	-20 °C
最高温度范围	85 °C
总重量	0.44 kg

轮子

轮体材料	钢板
胎面材料	实心橡胶，不留痕，Shore A 63
轴承	圆锥球轴承
轮子颜色	蓝色钝化
侧盖	带螺纹防护装置
直径	100 mm
胎面宽度	32 mm
轴孔直径	8 mm
中心长度	36 mm
轮体宽度	32 mm
胎面硬度 （A）	80 岸 A

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


PURETECH

DIK 100x32-Ø8,1

EAN 4031582070156

订单号 00000161

产品图纸



© Copyright 2026 TENTE International GmbH