

ALPHA

3472PXU200P63

EAN 4031582304947



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ○ ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Alpha
Typ krytu	Otočné Kolečko s Totální brzda, Přední strana kola
Standardní	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	205 kg
Statický Nosnost	410 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	240 mm
Celková hmotnost	2,797 kg

KOLO

Materiál těla	Polyprpylen
Materiál běhounu	Polyuretan, biozdroj, Vstříknuty, elektricky vodivý
Ložisko	Ložisko se syntetickou Distanční trubice trubkou
Šroub	Šroub s maticí
Průměr	200 mm
Šířka Běhoun	50 mm
Tvrdost Běhoun (A)	85 Obuv A

UCHYCENÍ

Materiál	Ocelový plech, těžký
Tvar Vidlice	Široký
Otočné ložisko	Dva míčové závody
Offset	55 mm
Otočné rušení	310 mm

MONTÁŽ

Typ montáže	Obdélníková destička
Délka dlahy	137 mm
Šířka desky	105 mm
Délka otvoru dlahy (maximální)	105 mm
Šířka otvoru dlahy (minimální)	75 mm
Šířka otvoru dlahy (maximální)	80 mm
Průměr otvoru dlahy	11 mm

ALPHA

3472PXU200P63

EAN 4031582304947



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

