

## LUMINA

5520UAI075L51-11 ~9006/~9006/9011

EAN 4031582310634

Numer zamówienia 00074379



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek ●●●○○

Hałas ruchowy ●●●○○

Odejście ●●●●○

Odporność na korozję ●●●○○

## PODSTAWOWE ATYTY

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Nazwa produktu                 | Lumina                  |
| Typ                            | Kółko obrotowe          |
| Standardowy                    | EN12528 – Kółka meblowe |
| Nośność przy 3 km/h            | 100 kg                  |
| Nośność statyczne              | 200 kg                  |
| Zakres temperatur (minimalny)  | -20 °C                  |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 60 °C                   |
| Wysokość całkowita             | 88 mm                   |
| Szerokość całkowita            | 65 mm                   |
| Waga całkowita                 | 0,28 kg                 |

## KOŁO

|                      |  |
|----------------------|--|
| Materiał ciała       | Poliamid                                   |
| Materiał bieżni      | Poliuretan, Wtrysk                         |
| Łożysko              | Łożysko ślizgowe z rurą Tulejka dystansowa |
| Oś                   | Nitowane                                   |
| Kolor Bieżnia        | Czarny grafitowy (RAL9011)                 |
| Kolor Koło           | Białe aluminium (RAL9006)                  |
| Ośłony gwintu        | Bez osłony gwintu                          |
| Średnica             | 75 mm                                      |
| Szerokość Bieżnia    | 10 mm                                      |
| Średnica otworu Oś   | 0 mm                                       |
| Długość piasty       | 0 mm                                       |
| Szerokość korpusu    | 10 mm                                      |
| Twardość Bieżnia (A) | 92 Shore A                                 |

## OBUDOWA

|                        |  |
|------------------------|--|
| Materiał               | Poliamid                                 |
| Kształt Widelec        | Obudowa na dwa Koło, zamknięta, z kopułą |
| Łożysko obrotowe       | Trzpień, obrotowy                        |
| Kolor                  | Białe aluminium (RAL9006)                |
| Wysięg                 | 30 mm                                    |
| Promień działania koła | 73 mm                                    |
| Zasięg działania koła  | 146 mm                                   |
| Średnica kopuły        | 45 mm                                    |

## MOCOWANIE

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Typ mocowania           | Otwór nieprzelotowy do mocowania B10 |
| Średnica otworu Trzpień | 11 mm                                |

# LUMINA

5520UAI075L51-11 ~9006/~9006/9011

EAN 4031582310634

Numer zamówienia 00074379



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## RYSUNKI TECHNICZNE

---

