

DURATECH

UOR150X46-Ø20 HL58

EAN 4031582496680

Número de encomenda 10000776



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ●●●○○

Ruído de movimento ●●●○○

Desgaste ●●●●●

Resistência à corrosão ●●●○○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Nome do produto | Duratech |
| Tipo | Roda |
| Padrão | EN12532 - Equipamentos de Transporte |
| Capacidade de carga a 4 km/h | 500 kg |
| Capacidade de carga estática | 1000 kg |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -40 °C |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 80 °C |
| Peso geral | 0,57 kg |

RODA

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Material do centro da roda | Poliamida |
| Material do piso da roda | Idêntico ao centro da roda |
| Rolamento | Rolamento |
| Anti-fios | Sem anti-fios |
| Diâmetro | 150 mm |
| Largura do Piso | 46 mm |
| Diâmetro do furo do eixo | 20 mm |
| Comprimento do cubo | 58 mm |
| Dureza do Piso (D) | 75 Shore D |

DURATECH

UOR150X46-Ø20 HL58

EAN 4031582496680

Número de encomenda 10000776



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS

