

NOVATECH

FTP 250X100-Ø35 HL120

EAN 4031582319361
Номер заказа 00801911



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

КОЛЕСО

Материал корпуса	Чугун
Материал протектора	Полиуретан, Литой
Подшипник	Прецизионный шариковый подшипник
Цвет Колесо	Медово-желтый (RAL1005)
Защита от проводов	С защитой резьбы
Диаметр	250 mm
Ширина Протектор	100 mm
Диаметр отверстия Ось	35 mm
Длина хаба	120 mm
Ширина тела	100 mm
Твердость Протектор (A)	92 Береговая A
Твердость Протектор (D)	42 Береговая D

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	● ● ● ● ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Исчезновение	● ● ● ● ○
Устойчивость к коррозии	● ● ● ○ ○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Novatech
Тип	Колесо
Стандартный	EN12533 - Высоконагруженные колесные опоры
Грузоподъемность при 4 км/ч	2640 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч	2200 kg
Грузоподъемность статическая	4400 kg
Диапазон температур (минимальный)	-10 °C
Диапазон температур (максимальный)	60 °C
Общий вес	15,059 kg

NOVATECH

FTP 250X100-Ø35 HL120

EAN 4031582319361
Номер заказа 00801911



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

