产品信息

ELASTECH

SFP 160x50-Ø20 HL60 plus

EAN 4031582322200



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●○○○
运动噪音	●●●●●
损耗	●●●○○
耐腐蚀性	●●●○○

核心属性

产品名称	Elastech
外壳类型	轮子
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	540 kg
6 公里/小时的载重	450 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	900 kg
温度范围（最低）	-20 °C
最高温度范围	85 °C
总重量	1.12 kg

轮子

Tread hardness	柔软
轮体材料	钢板，重型
胎面材料	弹性轮胎，无痕，硫化
轴承	精密滚珠轴承
轮子颜色	灰色/无标记
侧盖	带螺纹防护装置
直径	160 mm
胎面宽度	50 mm
轴孔直径	20 mm
中心长度	60 mm
轮体宽度	50 mm
胎面硬度 （A）	68 岸 A

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ELASTECH

SFP 160x50-Ø20 HL60 plus

EAN 4031582322200

订单号 00830558

产品图纸



© Copyright 2026 TENTE International GmbH

ELASTECH

SFP 160x50-Ø20 HL60 plus

EAN 4031582322200

订单号 0083055

