

ALPHA STAINLESS

8470UAD100P30-11 RED

EAN 4031582370072



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●○○

Шум от движение ●●●○○

Привличане ●●●●○

Устойчив на корозия ●●●●●

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Alpha stainless
Тип корпус	Въртящ се Колело
Стандартен	EN12532 - Транспортно оборудване
Товароносимост при 4 км/ч	150 kg
Статичен Товароносимост	300 kg
Температурен диапазон (минимален)	-40 °C
Температурен диапазон (максимален)	80 °C
Обща височина	128 mm
Общо тегло	0,801 kg

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полиамид
Материал на реазбата	Полиуретан, екструдирано
Лагер	Ролков лагер, Неръждаемост
Ос	Завинтен с гайка
Диаметър	100 mm
Ширина на Резба	32 mm
Твърдост на Резба (D)	42 Бръснач D

ВИЛКА

Материал	Неръждаемост стомана, тежка
Форма Вилца	Обхват
Въртящ се лагер	Две състезания с топка
Изместване	41 mm
Радиус на завъртане	91 mm
Интерференция при завъртане	182 mm
Неръждаемост	✓

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Отвор за болт
Диаметър на отворите Болт	11 mm

ALPHA STAINLESS

8470UAD100P30-11 RED

EAN 4031582370072



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

