

NOVATECH

ETX082X70-Ø17 HL75-B

EAN 4031582331936



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

ARO

Material del cuerpo	Acero, hierro
Material de la banda de rodadura	Poliuretano, Fundido
Cojinete	Rodamiento de bolas de precisión, Sellado
Protectores de hilo	Con protector de roscas
Diámetro	82 mm
Ancho de Banda de rodadura	70 mm
Diámetro del agujero del Eje	17 mm
Longitud del cubo	75 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	92 Shore A
Tipo de cojinete	6303
Tipo de sellado	B
Adecuado para	jungheinrich_mic

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Resistencia a la corrosión	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Novatech
Tipo	Aro
Capacidad de carga a 3 km/h	700 kg
Capacidad de carga estática	1400 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-20 °C
Rango de temperatura (máximo)	60 °C
Peso total	1,004 kg

NOVATECH

ETX082X70-Ø17 HL75-B

EAN 4031582331936



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

