

COMPACTA

1298UOI014P80-26

EAN 4031582300024

Objednávací číslo 00021119



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor ●●●○○

Hlučnost ●●●○○

Opotřebení ●●●●○

Odolné vůči korozi ●●●○○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Compacta
Typ	Pevné Kolečko
Norma	EN12528 – Nábytková kola
Nosnost 3 km/h	15 kg
Statická Nosnost	30 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	13,5 mm
Stavební výška	19 mm
Celková hmotnost	0,008 kg

KOLO

Materiál středu	Polyamid
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Ložisko s distanční trubičkou
Osa kola	Ozubené
Barva Kola	Grafitově černá (RAL9011)
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	14 mm
Šířka Běhoun	14 mm
Šířka středu kola	14 mm
Tvrdost Běhoun (D)	65 Shore D

UCHYCENÍ

Materiál	Ocelový plech, lehký
Tvar Vidlice	Rovný
Barva vidlice	Pasivováno modrou
Poloměr otáčení	19 mm

MONTÁŽ

Typ uchycení	Kulatá deska
Délka otvoru plotny (maximální)	20 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	20 mm
Průměr otvoru plotny	2,5 mm

COMPACTA

1298UOI014P80-26

EAN 4031582300024

Objednáací číslo 00021119



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

