

E-DRIVE ULTIMATE


EDUAUFF125P60

EAN 4031582478327

Номер замовлення 00066143



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●●○

Шум руху ●●●●○

Атриція ●●●○○

Стійкість до корозії ●●●○○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	E-Drive ultimate
Тип	Блок приводу
Діапазон температур (мінімальний)	5 °C
Діапазон температур (максимальний)	40 °C
Загальна ширина	190 mm
Загальна вага	8,233 kg
Довжина	Макс. 315 мм (активовано екстрене вивільнення)
Діаметр колеса	125 мм, обмеження зносу п 115 мм
Колесо Протектор	Лита гума, без маркування, берег А 63
Ширина колеса	35 mm
Ширина	178 mm
Максимальна сила тяги	32 N
Максимальна підйомна сила / контактна сила тиску	400 N
Висота в початковому положенні	140 mm
Висота установки	170 mm
Аварійне вивільнення	Механічні
Тип захисту	IPX4 (з усіх боків розбризкуйте воду, всі штепселі підключені)
Допустима температура навколишнього середовища	Робоча температура від 5°C до 40°C, вологість повітря 90%, без конденсації
Вага	8 kg
Максимальна швидкість	4 km/h
Зазор заземлення	30 mm
Неоднорідність заземлення (мінімум)	-15 mm
Наземна нерівність (максимальна)	15 mm
Допустима температура зберігання (мінімум)	-10 °C
Допустима температура зберігання (максимальна)	45 °C

E-DRIVE ULTIMATE

EDUAUFF125P60

EAN 4031582478327

Номер замовлення 00066143



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліамід
Матеріал протектору	Еластична шина, без маркування, вулканізована
Носіння	Колесо з фланцем
Колір Колесо	Срібно-сірий (RAL7001)
Діаметр	125 mm
Протектор	40 mm
Ширина тіла	40 mm
Твердість Протектор (A)	63 Прибережна A

КРОНШТЕЙН

Матеріал	Електричні
Вила Форма	Драйв
Колір	Пасивований блакитним

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Прямокутна пластина
------------------	---------------------

ПРИВІДНИЙ ДОРОЖНИЙ ДВИГУН

Номинальна напруга	24 V
Номинальний струм	8,5 Ah
Номинальна вихідна потужність	144 W
Номинальна швидкість	197 m/mn
Вказівки щодо подорожі	Вперед і назад

ПРИВІД БЛОКА ПРИВОДУ

Номинальна напруга	24 V
Номинальний струм	3,5 Ah
Номинальна вихідна потужність	14,8 W
Номинальна швидкість	35,3 m/mn

E-DRIVE ULTIMATE

EDUAUFF125P60

EAN 4031582478327

Номер замовлення 00066143



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

