

OMIKRON TWIN

9950FTP200P65

EAN 4031582316780
Bestelnummer 00801584



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Omikron twin
Behuizingstype	Wielen
Standaard	vergelijkbaar EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/h	2500 kg
Draagvermogen bij 6 km/h	2000 kg
Statisch draagvermogen	3750 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	275 mm
Totale breedte	189 mm
Totaal gewicht	21,993 kg

WIEL

Materiaal wielkern	Gieten
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gegoten
Lagering	Precisie kogellagers
As	Geschroefd met moer
Wielkleur	Honinggeel (RAL1005)
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	200 mm
Breedte Loopvlak	50 mm
Breedte wielkern	50 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	92 Shore A
Hardheid van het Loopvlak (D)	42 Shore D

BEHUIZING

Materiaal	Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar
Vork Vorm	Behuizing met twee Wiel
Zwenklager	Rollager
Kleur	Transparante Coating
Offset	60 mm
Zwenk radius	166 mm
Draaicirkel	332 mm
Diameter koepel	160 mm

FITTING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	200 mm
Breedte plaat	160 mm
Lengte plaatgat (maximaal)	120 mm
Breedte plaatgat (maximaal)	160 mm
Diameter plaatgat	15 mm

OMIKRON TWIN

9950FTP200P65

EAN 4031582316780
Bestelnummer 00801584



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

