INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

# GALEA

## 5075PJP125P30-12

EAN 4031582379419

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

### PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Performance du rouleau | ●●●●○ |
| Bruit de mouvement | ●●●●○ |
| Attrition | ●●●●○ |
| Résistance à la corrosion | ●●●○○ |

### ATTRIBUTS DE BASE

| | |
|---|---|
| Nom du produit | Galea |
| Type | Roulette pivotante avec Blocage de roue |
| Standard | EN12530 - Roulettes de dispositifs |
| Capacité de charge à 3 km/h | 100 kg |
| Conducteur électrique | Non |
| Inoxydable | Non |
| Statique Capacité de charge | 200 kg |
| Plage de température (minimale) | -20 °C |
| Plage de température (maximale) | 60 °C |
| Hauteur | 162 mm |
| Largeur totale | 66 mm |
| Poids global | 0.56 kg |

### CHAPE

| | |
|---|---|
| Matériau de la chape | Polyamide |
| Forme Chape | Fermé |
| Pivot | Deux courses de balles |
| Déport | 40 mm |
| Rayon d'encombrement | 129 mm |
| Diamètre d'encombrement | 258 mm |
| Diamètre du dôme | 59 mm |

### ROUE

| | |
|---|---|
| Matériau du corps | Polypropylène |
| Bandage | Caoutchouc thermoplastique |
| Roulement | Roulement à billes de précision |
| Pare-fils | Avec protège-filet |
| Diamètre | 125 mm |
| Largeur du Bandage | 30 mm |
| Dureté du Bandage (A) | 87 Shore A |

### RACCORD

| | |
|---|---|
| Type de raccord | Trou central |
| Diamètre du trou de l'Œil | 12 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# GALEA

5075PJP125P30-12

EAN 4031582379419

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings




