

MAXTECH

PNP 200X30-Ø8 HL60

EAN 4031582320633

Numero d'ordine 00005569



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

RUOTA

Materiale del corpo	Polipropilene
	morbido
Materiale del battistrada	Schiuma di poliuretano
Cuscinetto	Cuscinetti a sfere di precisione
Colore Ruota	Nero
Parafili	Con parafili
Diametro	200 mm
Larghezza battistrada	30 mm
Asse diametro del foro	8 mm
Lunghezza mozzo	60 mm
Larghezza corpo	30 mm
Durezza del Battistrada (A)	70 Shore A

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ○ ○
Rumore	● ● ● ● ○
Attrito	● ● ● ○ ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Maxtech
Tipo	Ruota
Standard	EN12532 - Attrezzature di trasporto
Portata a 4 km/h	100 kg
Portata statica	200 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Peso complessivo	0,4 kg

MAXTECH

PNP 200X30-Ø8 HL60

EAN 4031582320633

Numero d'ordine 00005569



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

