

## LEVINA

5371UAP150R05-18X62

EAN 4031582363692



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance de roulage ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●●○

Usure ●●●●○

Résistance à la corrosion ●●●●○

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Levina
Type	Roulette pivotante à blocage directionnel
Norme	EN12530 - Roulettes d'appareils
Capacité de charge à 3 km/h	100 kg
Capacité de charge statique	200 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Hauteur	190 mm

## ROUE

Corps de roue	Polyamide
Bandage	Polyuréthane, injecté
Roulement	Roulement à billes de précision
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	150 mm
Largeur du bandage	32 mm
Dureté du bandage (D)	40 Shore D

## CHAPE

Matériau	Polyamide
Forme de la chape	Élancée
Pivot	Double rangée de billes,
Déport	38 mm
Diamètre d'encombrement	240 mm

## FIXATION

Type de fixation	Tige, ronde
Diamètre du trou central	18 mm
Longueur de la vis	62 mm

Universal  
Design  
AwardDeutscher  
Designer  
Club

# LEVINA

5371UAP150R05-18X62

EAN 4031582363692



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

---



Universal  
Design  
Award



Deutscher  
Designer  
Club