




La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ● ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Resistencia a la corrosión	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Novatech
Tipo de carcasa	Aro
Capacidad de carga a 3 km/h	750 kg
Capacidad de carga estática	1500 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-20 °C
Rango de temperatura (máximo)	60 °C

ARO

Material del cuerpo	Sin definir
Material de la banda de rodadura	Polipropileno, blando
Diámetro	82 mm
Ancho de Banda de rodadura	96 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	92 Shore A
Diámetro del Rodamiento de bolas	52 mm
Ancho del Rodamiento de bolas	14 mm

DIBUJOS TÉCNICOS

