

STYLEA

5925UJI075L51-11 DM20x43ALU

EAN 4031582336009



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ● ○
Rumore	● ● ● ● ○
Attrito	● ● ● ● ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ● ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Stylea
Tipo	Ruota girevole con freno semplice
Standard	EN12528 - Ruote per arredamento
Portata a 3 km/h	50 kg
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	No
Portata statica	100 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Altezza totale	89 mm
Larghezza complessiva	54 mm
Peso complessivo	0,16 kg

SUPPORTO

Materiale di costruzione	Poilammide
Forma della forcella	Supporto gemellato
Cuscinetto del supporto	Perno, girevole
Disassamento	38 mm
Raggio di piroettamento	87 mm
Ingombro di piroettamento	174 mm
Diametro cuffia superiore	20 mm

RUOTA

Materiale del corpo	Poilammide
Materiale del battistrada	Gomma termoplastica
Cuscinetto	Cuscinetto piano con distanziale
Asse	Rivettato
Parafili	Senza parafili
Diametro	75 mm
Larghezza battistrada	8 mm
Larghezza corpo	8 mm
Durezza del Battistrada (A)	87 Shore A

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Foro cieco per perno B10
Diametro del foro	11 mm

STYLEA

5925UJI075L51-11 DM20x43ALU

EAN 4031582336009

Numero d'ordine 00078589

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

