

DURATECH

TOP 085x65-Ø20 HL65

EAN 4031582331172



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ●
Bewegingsgeluid	● ● ○ ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ●
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Duratech
Type	Wiel
Standaard	EN12533 - Zwaarlast wielen
Draagvermogen bij 4 km/h	650 kg
Draagvermogen bij 6 km/h	520 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	1300 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-40 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totaal gewicht	0,54 kg

WIEL

Materiaal wielkern	Polyamide, zwaar
Materiaal loopvlak	Identiek aan Wiel
Lagering	Precisie kogellagers
Wielkleur	Natuurlijk wit
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	85 mm
Breedte Loopvlak	65 mm
Diameter Asgat	20 mm
Naaflengte	65 mm
Breedte wielkern	65 mm
Hardheid van het Loopvlak (D)	75 Shore D
Type lager	6204

DURATECH

TOP 085x65-Ø20 HL65

EAN 4031582331172

Bestelnummer 00832611
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

