

INTEGRAL

2046XSX125R36-32S30 D 9002 W

EAN 4031582341270
Número de pedido 00030878



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Resistencia a la corrosión	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Integral
Tipo	Rueda giratoria con central, Freno total
Estándar	EN12531 - Ruedas de la cama del hospital
Capacidad de carga a 3 km/h	150 kg
Capacidad de carga a 4 km/h	150 kg
Conductivo eléctrico	✓
Capacidad de carga estática	450 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-25 °C
Rango de temperatura (máximo)	80 °C
Altura total	158 mm
Ancho total	62 mm
Peso total	0,919 kg

Certificación	Probado y supervisado por TÜV Süd
	IF Premio Diseño
	Premio al Diseño Red Dot

ARO

Material del cuerpo	Poliamida, conductora eléctrica
Material de la banda de rodadura	Poliuretano, Inyectado, conductor eléctrico
Cojinete	Rodamiento de bolas de precisión, Sellado
Color Banda de rodadura	Gris pizarra (similar a RAL7015)
Color Aro	Gris pizarra (RAL7015)
Protectores de hilo	Protector de roscas integrado
Diámetro	125 mm
Ancho de Banda de rodadura	32 mm
Anchura del cuerpo	32 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	91 Shore A
Dureza de la Banda de rodadura (D)	40 Shore D

SOPORTE

Material	Chapa de acero, mediana
Forma de Horquilla Forma	Cerrado
Rodamiento giratorio	Rodamiento de bolas de precisión
Color	Gris y blanco (RAL9002)
Desplazamiento	35 mm
Radio de giro	97,5 mm
Interferencia de giro	195 mm
Diámetro del domo	62 mm

AJUSTE

Tipo de ajuste	Espiga con Agujero de leva para barras de perfil, Versión corta
Diámetro del Perno	32 mm
Longitud del Perno	51 mm
Posición de la rosca del Perno	7 mm
Cantidad de orificios de montaje del Perno	2
Sugerencia	El fabricante de camas del hospital debe Sellado las camas lavables en el área de colocación.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

INTEGRAL

2046XSX125R36-32S30 D 9002 W

EAN 4031582341270

Número de pedido 00030878



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Lavable según AK-BWA



IF Premio
Diseño



Premio al
Diseño Red Dot

INTEGRAL

2046XSX125R36-32S30 D 9002 W

EAN 4031582341270

Número de pedido 00030878



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

