

DURATECH

TOP 082X93-Ø20 HL95

EAN 4031582322651

Objednávací číslo 00804028



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor



Hlučnost



Opotřebení



Odolné vůči korozi



ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Duratech
Typ	Kolo
Norma	EN12533 – Heavy duty kolečka
Nosnost 4 km/h	900 kg
Nosnost 6 km/h	720 kg
Statická Nosnost	1800 kg
Rozsah teploty (minimální)	-40 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková hmotnost	0,566 kg

KOLO

Materiál středu	Polyamid, těžký
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola	Přírodní bílá
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	82 mm
Šířka Běhoun	93 mm
Průměr otvoru pro šroub	20 mm
Délka náboje	95 mm
Šířka středu kola	93 mm
Tvrdost Běhoun (D)	75 Shore D
Typ ložiska	6204ZV

DURATECH

TOP 082X93-Ø20 HL95

EAN 4031582322651
Objednáací číslo 00804028



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

