PRODUCTINFORMATIE

# ZETA

## 4688ITP160P63

EAN 4031582030518



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

### PRESTATIES

| | |
|---|---|
| Rolprestaties | ●●●○○ |
| Bewegingsgeluid | ●●●●○ |
| Slijtage | ●●●●○ |
| Corrosiebestendigheid | ●●●○○ |

### KERNKENMERKEN

| | |
|---|---|
| Productnaam | Zeta |
| Type | Bokwiel |
| Standaard | EN12532 - Transportuitrusting |
| Draagvermogen bij 4 km/h | 800 kg |
| Draagvermogen bij 6 km/h | 640 kg |
| Elektrisch geleidend | Nee |
| Roestvrij | Nee |
| Statisch draagvermogen | 1600 kg |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -10 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C |
| Totale hoogte | 200 mm |
| Totale breedte | 117 mm |
| Totaal gewicht | 2,16 kg |

### BEHUIZING

| | |
|---|---|
| Materiaal van de behuizing | Staalplaat, zeer zwaar |
| Vork Vorm | Breed, Versterkt |
| Kleur | Blauw gepassiveerd |

### WIEL

| | |
|---|---|
| Materiaal wielkern | Aluminium |
| Materiaal loopvlak | Polyurethaan, Gegoten |
| Lagering | Precisie kogellagers |
| As | Geschroefd met moer |
| Wielkleur | Honinggeel (RAL1005) |
| Afdekkapjes | Zonder schroefdraadbeschermer |
| Diameter | 160 mm |
| Breedte Loopvlak | 50 mm |
| Breedte wielkern | 50 mm |
| Hardheid van het Loopvlak (A) | 92 Shore A |
| Hardheid van het Loopvlak (D) | 42 Shore D |

### FITTING

| | |
|---|---|
| Type bevestiging | Rechthoekige plaat |
| Lengte plaat | 137 mm |
| Breedte plaat | 117 mm |
| Lengte plaatgat (minimaal) | 75 mm |
| Lengte plaatgat (maximaal) | 80 mm |
| Breedte plaatgat (minimaal) | 75 mm |
| Breedte plaatgat (maximaal) | 105 mm |
| Diameter plaatgat | 11 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ZETA


4688ITP160P63


EAN 4031582030518

Bestelnummer 00804219

**Producttekeningen**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH