

## PURETECH

PVR125x37-Ø15

EAN 4031582321289



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Wydajność rolek      | ● ● ● ● ○ |
| Hałas ruchowy        | ● ● ● ● ○ |
| Odejście             | ● ● ● ● ○ |
| Odporność na korozję | ● ● ● ● ○ |

## PODSTAWOWE ATUTY

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa produktu                 | Puretech                      |
| Typ                            | Koło                          |
| Standardowy                    | EN12532 — Sprzęt transportowy |
| Nośność przy 4 km/h            | 100 kg                        |
| Przewodzące prąd elektryczny   | Nie                           |
| Nierdzewne                     | Nie                           |
| Nośność statyczne              | 200 kg                        |
| Zakres temperatur (minimalny)  | -20 °C                        |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 60 °C                         |
| Waga całkowita                 | 0,49 kg                       |

## KOŁO

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Materiał ciała       | Polipropylen             |
| Materiał bieżni      | Guma pełna pełny, czarny |
| Łożysko              | Łożysko walcowe          |
| Ośłony gwintu        | Bez ośłony gwintu        |
| Średnica             | 125 mm                   |
| Szerokość Bieżnia    | 37 mm                    |
| Średnica otworu Oś   | 15 mm                    |
| Długość piasty       | 58 mm                    |
| Twardość Bieżnia (A) | 85 Shore A               |

# PURETECH

PVR125x37-Ø15

EAN 4031582321289

Numer zamówienia 00030754  
Rysunki produktu



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

