

# STYLEA

5925UOI065L51-10

EAN 4031582404074



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ●●●○○

Buka u pokretu ●●●○○

Ishrana ●●●○○

otpornost na rdju ●●●●○

## OSNOVNI ATRIBUTI

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Naziv proizvoda                | Stylea                        |
| Tip                            | Okreni Tocak sa kocnica tocka |
| Standard                       | EN12528 - tockovi za namestaj |
| Nosivost na 3 km/h             | 50 kg                         |
| Statički Nosivost              | 100 kg                        |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -10 °C                        |
| Opseg temperature (maksimalni) | 40 °C                         |
| Sveukupna visina               | 68 mm                         |
| Ukupna širina                  | 46 mm                         |
| Ukupna težina                  | 0,098 kg                      |

## TOCAK

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Materijal za telo | poliamid                   |
| materijal omotaca | Identično sa telom Tocak   |
| Nošenje           | klizni lezaj sa caura cevi |
| osovina           | Zaobilaženje               |
| stićnici omotaca  | Bez stražara               |
| Prečnik           | 65 mm                      |
| Širina omotac     | 13,9 mm                    |

## KUCISTE

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Materijal       | poliamid             |
| oblik viljuska  | kuciste za dva Tocak |
| okretni lezaj   | stablo , okretanje   |
| okretni radijus | 67 mm                |
| Otpor okretanju | 134 mm               |
| Prečnik kupole  | 23 mm                |

## PRILAGOĐAVANJE

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Tip uklapanja       | zatvorena rupa za postavljanje B10 |
| dimenzija rupa sraf | 10 mm                              |

# STYLEA

5925UOI065L51-10

EAN 4031582404074

## TEHNIČKI CRTEŽI

