

FOOTMASTER


FOOT MASTER GASD-075-ASF-HUD

EAN 4031582495201

Pasūtījuma numurs 00800105



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja ○ ○ ○ ○ ○

Kustības troksnis ○ ○ ○ ○ ○

Nodilums ○ ○ ○ ○ ○

Korozijas izturīgs ○ ○ ○ ○ ○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Footmaster
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis
Kravnese pie 3 km/h	250 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	90 °C
Kopējais augstums	120 mm
Kopējais platums	128 mm
Kopējais svars	6,97 kg

RITENIS

Gūltnis	Mozzo non lavorato
Diametrs	75 mm
Protektora platums	30 mm
Korpusa platums	30 mm

KRONŠTEINIS

Ofsets	30 mm
Pagrieziena rādiuss	90 mm
Grozāms savienojums	180 mm
Kupola diametrs	112 mm

UZSTĀDĪŠANA

Plāksnes garums	112 mm
Plāksnes platums	112 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	92 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	92 mm
Plāksnes atveres diametrs	9 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GASD-075-ASF-HUD

EAN 4031582495201

Pasūtījuma numurs 00800105



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

