



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

#### WYDAJNOŚĆ

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Wydajność rolek      | ● ● ● ● ○ |
| Hałas ruchowy        | ● ● ● ○ ○ |
| Odejście             | ● ● ● ● ○ |
| Odporność na korozję | ● ● ● ○ ○ |

#### PODSTAWOWE ATUTY

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Nazwa produktu                 | Novatech |
| Typ                            | Koło     |
| Nośność przy 3 km/h            | 600 kg   |
| Przewodzące prąd elektryczny   | Nie      |
| Nierdzewne                     | Nie      |
| Nośność statyczne              | 1200 kg  |
| Zakres temperatur (minimalny)  | -20 °C   |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 60 °C    |

#### KOŁO

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Materiał ciała            | Niezdefiniowany      |
| Materiał bieżni           | Polipropylen, miękki |
| Średnica                  | 82 mm                |
| Szerokość Bieżnia         | 62 mm                |
| Twardość Bieżnia (A)      | 92 Shore A           |
| Średnica łożysko kulkowe  | 47 mm                |
| Szerokość łożysko kulkowe | 13 mm                |

