

OMIKRON

9258STP400P66

EAN 4031582314144
Objednáací číslo 00830235

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Omikron
Typ krytu	Pevné Kolečko
Standardní	EN12533 – Heavy duty kolečka
Nosnost 4 km/h	3840 kg
Nosnost 6 km/h	3200 kg
Statický Nosnost	7680 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	470 mm
Celková hmotnost	46,95 kg

KOLO

Materiál těla	plechová ocel, těžká
Materiál běhounu	Polyuretan, Odlitý
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdem
Průměr	400 mm
Šířka Běhoun	100 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A

UCHYCENÍ

Materiál	Litina nebo kovaná litina, těžká
Tvar Vidlice	Rovný

MONTÁŽ

Typ montáže	Obdélníková destička
Délka dlahy	250 mm
Šířka desky	200 mm
Délka otvoru dlahy (maximální)	210 mm
Šířka otvoru dlahy (maximální)	160 mm
Průměr otvoru dlahy	17 mm

TECHNICKÉ VÝKRESY

