

ALPHA

3478UER125P62

EAN 4031582306880



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ● ○
Slijtage	● ● ● ● ○ ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Alpha
Type	Vast Wielen
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/h	250 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	500 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totale hoogte	155 mm
Totale breedte	85 mm
Totaal gewicht	0,77 kg

BEHUIZING

Materiaal van de behuizing	Staalplaat, zwaar
Vork Vorm	Breed
Kleur	Blauw gepassiveerd

WIEL

Tread hardness	zacht
Materiaal wielkern	Polyamide
Materiaal loopvlak	Elastische band, zwart, gevulkaniseerd
Lagering	Rollager
As	Geschroefd met moer
Wielkleur	Zilvergrijs (RAL7001)
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	40 mm
Breedte wielkern	40 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	63 Shore A

FITTING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	103 mm
Breedte plaat	85 mm
Lengte plaatgat (minimaal)	77 mm
Lengte plaatgat (maximaal)	60 mm
Breedte plaatgat (minimaal)	77 mm
Breedte plaatgat (maximaal)	80 mm
Diameter plaatgat	9 mm

ALPHA

3478UER125P62

EAN 4031582306880

Bestelnummer 00003300

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

