ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

# COMPACTA

1298UOI014P80-26

EAN 4031582300024



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

| | |
|---|---|
| Продуктивність рулону | ●●●○○ |
| Шум руху | ●●●○○ |
| Атритація | ●●●●○ |
| Стійкість до корозії | ●●●○○ |

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

| | |
|---|---|
| Назва продукту | Compacta |
| Тип | Фіксований Колісна опора |
| Стандартний | EN12528 — Меблеві колісні опори |
| ОбВантажопідйомність 3 км/год | 15 kg |
| Електропровідність | Ні |
| Нержавіюча сталь | Ні |
| Статичний Вантажопідйомність | 30 kg |
| Діапазон температур (мінімальний) | -20 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 60 °C |
| Загальна висота | 13,5 mm |
| Загальна ширина | 19 mm |
| Загальна вага | 0,01 kg |

## КРОНШТЕЙН

| | |
|---|---|
| Матеріал корпусу | Сталевий лист, підсвітка |
| Вила Форма | Прямий |
| Колір | Пасивований блакитним |
| Діаметр ковпачка | 19 mm |

## КОЛЕСО

| | |
|---|---|
| Матеріал тіла | Поліамід |
| Матеріал протектору | Ідентичність з корпусом Колесо |
| Носіння | Підшипник ковзання із Розпірка трубкою |
| Вісь | Згинання |
| Колір Колесо | Графітовий чорний (RAL9011) |
| Захист різьби | Без різьби |
| Діаметр | 14 mm |
| Протектор | 14 mm |
| Ширина тіла | 14 mm |
| Твердість Протектор (D) | 65 Прибережна D |

## ВСТАНОВЛЕННЯ

| | |
|---|---|
| Тип налаштування | Кругла пластина |
| Довжина отвору для планшета (максимальна) | 20 mm |
| Ширина отвору для планшета (максимальна) | 20 mm |
| Діаметр отвору планшета | 2,5 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# COMPACTA

1298UOI014P80-26

EAN 4031582300024

Номер замовлення 00021119

**Креслення продукту**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH