

GALEA

5071PIO100P50

EAN 4031582399721



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage ●●●●○

Bruit de mouvement ●●●●○

Usure ●●●●○

Résistance à la corrosion ●●●○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

| | |
|---------------------------------|---|
| Nom du produit | Galea |
| Type | Roulette pivotante à blocage directionnel |
| Norme | EN12530 - Roulettes d'appareils |
| Capacité de charge à 3 km/h | 60 kg |
| Capacité de charge statique | 120 kg |
| Plage de température (minimale) | -20 °C |
| Plage de température (maximale) | 60 °C |
| Hauteur | 137 mm |
| Largeur totale | 66 mm |
| Poids | 0,503 kg |

ROUE

| | |
|-----------------------|---|
| Corps de roue | Polypropylène |
| Bandage | Caoutchouc semi-élastique, non marquant |
| Roulement | Moyeu lisse |
| Pare-fils | Sans pare-fils |
| Diamètre | 100 mm |
| Largeur du bandage | 32 mm |
| Dureté du bandage (A) | 87 Shore A |

CHAPE

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Matériau | Polyamide |
| Forme de la chape | Capotée |
| Pivot | Double rangée de billes, |
| Déport | 40 mm |
| Rayon d'encombrement | 128 mm |
| Diamètre d'encombrement | 256 mm |
| Diamètre du dôme | 59 mm |

FIXATION

| | |
|--|-----------------------|
| Type de fixation | Platine rectangulaire |
| Longueur de la platine | 77 mm |
| Largeur de la platine | 67 mm |
| Longueur des trous de la platine (minimum) | 56 mm |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 61,5 mm |
| Largeur des trous de la platine (minimum) | 46,5 mm |
| Largeur des trous de la platine (maximum) | 51,5 mm |
| Diamètre des trous de la platine | 8,5 mm |

GALEA

5071PIO100P50

EAN 4031582399721



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

