

LEVINA LIGHT

5225PJP075L51-10 9011

EAN 4031582496659

Numéro de commande 0000070311



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



CHAPE

Déport	27 mm
Rayon d'encombrement	73 mm
Diamètre d'encombrement	146 mm

ROUE

Diamètre	75 mm
Largeur du bandage	25 mm

RACCORD

Diamètre du trou central	10 mm
--------------------------	-------

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Levina light
Capacité de charge à 3 km/h	75 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	150 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Hauteur	103 mm
Poids	0.18 kg

LEVINA LIGHT

5225PJP075L51-10 9011

EAN 4031582496659

Numéro de commande 00038792LV

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

