PRODUKTINFORMATION

LUMINA

6A23YOI050B10-11x20/10 Rk. schwarz

EAN 4031582340556



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●○○
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●●○○
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Lumina
Type	Drejeligt Hjul med Vægtbremse
Elektrisk ledende	Ja
Rustfri	Nej
Temperaturområde (minimum)	-10 °C
Temperaturområde (maksimum)	40 °C
Byggehøjde	59 mm
Samlet bredde	55 mm
Samlet vægt	0,13 kg

GAFFEL

Materialer til boliger	Zink-støbning/aluminium
Gaffel Form	Dobbelthjul, lukket
Drejekrans	Stift, drejelig
Udfaldsradius	51 mm
Udfaldsdiameter	102 mm

HJUL

Fælgmateriale	Polypropulen elektrisk ledende
Hjulbanemateriale	Identisk med Hjulfælg
Leje	Glideleje med Afstandsrør
Aksel	Nittet
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	50 mm
Hjulbane bredde	8 mm
Fælgbredde	8 mm
Hårdhed af Hjulbane (D)	65 Shore D

MONTERING

Monteringstype	Stift med grebsring, med krave
Stiftdiameter	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

LUMINA

6A23YOI050B10-11x20/10 Rk. schwarz

EAN 4031582340556

Bestillingsnummer 00073825

Produkttegninger

