

# NOVATECH

ITB 250X55-Ø30 HL60

EAN 4031582397970

Номер замовлення 00861407



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## КОЛЕСО

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Матеріал тіла           | Алюміній                |
| Матеріал протектору     | Поліуретан, Відлтий     |
| Носіння                 | Будівля з Шпонковий паз |
| Колір Колесо            | медово-жовтий (RAL1005) |
| Захист різьби           | Без різьби              |
| Діаметр                 | 250 mm                  |
| Протектор               | 55 mm                   |
| Діаметр отвору Вісь     | 30 mm                   |
| Довжина хаба            | 60 mm                   |
| Ширина тіла             | 55 mm                   |
| Твердість Протектор (A) | 92 Прибережна A         |
| Твердість Протектор (D) | 42 Прибережна D         |

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●●○

Шум руху ●●●○○

Атриція ●●●●○

Стійкість до корозії ●●●○○

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Назва продукту                     | Novatech                              |
| Тип                                | Колесо                                |
| Стандартний                        | EN12532 - Транспортувальне обладнання |
| Обвантажопідйомність 4 км/год      | 1200 kg                               |
| Обвантажопідйомність 6 км/год      | 1000 kg                               |
| Статичний Вантажопідйомність       | 2000 kg                               |
| Діапазон температур (мінімальний)  | -10 °C                                |
| Діапазон температур (максимальний) | 60 °C                                 |
| Загальна вага                      | 1,838 kg                              |

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

