

DURATECH HEAT

WOO125X40-Ø20 HL60 TFR

EAN 4031582497663



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
감원	● ● ● ● ●
부식방지	● ● ● ○ ○

핵심 속성

제품명	Duratech heat
하우징 유형	휠
3km/h에서의 적재 용량	230 kg
적재 용량 정적	460 kg
온도 범위(최소)	-30 °C
온도 범위(최대)	180 °C

휠

차체 재질	열가소성 합성, 내열성
트레드 재질	휠 차체와 동일
베어링	플레인 베어링
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	125 mm
트레드 폭	40 mm
차축 홀 직경	20 mm
허브 길이	60 mm