

NOVATECH

FTF250x75-Ø80-4xØ15

EAN 4031582331707



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Resistencia a la corrosión	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Novatech
Tipo	Aro
Conductivo eléctrico	No
Inoxidable	No
Rango de temperatura (mínimo)	-20 °C
Rango de temperatura (máximo)	60 °C
Peso total	8.67 kg



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ARO

Material del cuerpo	Hierro fundido
Material de la banda de rodadura	Poliuretano, Fundido
Cojinete	Rueda con pestaña
Diámetro	250 mm
Ancho de Banda de rodadura	75 mm
Diámetro del agujero del Eje	80 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	92 Shore A
Diámetro del Círculo de agujeros	112 mm
Ajuste Diámetro del agujero	15 mm
Adecuado para	atlet

AJUSTE

Cantidad de orificios de montaje del Perno	4
--	---

